

Flexibles et tubes souples



Flexibles assemblés, flexibles au détail, tubes souples et raccordements

- Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc
- Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po
- Large choix de raccordements fractionnaires et métriques
- Flexibles et tubes sur mesure disponibles
- Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Tubes en PFA série PFA

Informations pour commander

Choisissez une référence.



Diamètre nominal du tube	Longueur	Référence	Épaisseur de paroi nominale
Dimensions	m (ft)		po
1/8 po	30,5 (100)	PFA-T2-030-100	0,030
	152 (500)	PFA-T2-030-500	
1/4 po	30,5 (100)	PFA-T4-047-100	0,047
		PFA-T4-062-100	0,062
3/8 po	15,2 (50)	PFA-T6-062-50	0,062
	30,5 (100)	PFA-T6-062-100	
1/2 po	15,2 (50)	PFA-T8-062-50	0,062
	30,5 (100)	PFA-T8-062-100	
3/4 po	15,2 (50)	PFA-T12-062-50	0,062
1 po	15,2 (50)	PFA-T16-062-50	0,062
Dimensions	m (ft)		mm
6 mm	98,4 (30)	PFA-T6M-1M-30M	1,0
		PFA-T6M-1.5M-30M	1,5
8 mm		PFA-T8M-1M-30M	1,0
		PFA-T8M-1.5M-30M	1,5
10 mm		PFA-T10M-1M-30M	1,0
		PFA-T10M-1.5M-30M	1,5
12 mm		PFA-T12M-1M-30M	1,0
		PFA-T12M-1.5M-30M	1,5

Il est possible de commander des tubes sur mesure (diamètre, épaisseur de paroi, longueur). Contactez votre distributeur agréé Swagelok.

Outil à rainurer

⚠ Les tubes en PFA DOIVENT être rainurés s'ils sont utilisés avec des raccords pour tubes en PFA. Utiliser pour cela l'outil à rainurer Swagelok. Il n'est pas nécessaire de rainurer les tubes utilisés avec des raccords métalliques.

Rainurez les tubes en PFA utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok en PFA.



Pour les tubes de 1/4, 3/8 et 1/2 po



Pour les tubes de 1/8 po

Dimension du tube po	Référence
1/8	MS-GC-2
1/4	MS-GC-4
3/8	MS-GC-6
1/2	MS-GC-8

Raccords pour tubes en PFA



Des raccords pour tubes Swagelok en PFA de diamètre 1/8 à 1/2 po sont disponibles pour une utilisation avec les tubes en PFA. Pour plus d'informations sur ces raccords, consultez le catalogue Swagelok *Raccords pour tubes en PFA*, MS-01-05.

Tubes en PFA très haute pureté (PFA4 et PFA9D)



Les tubes en PFA Swagelok sont disponibles en qualité très haute pureté (PFA4) et très haute pureté supérieure (résistance aux agents tensioactifs fluorés) (PFA9D). Pour davantage d'informations, consultez le catalogue Swagelok *Tubes en PFA très haute pureté – PFA4 et PFA9D*, MS-02-196.

Raccords pour tubes évasés à filetage fin en PFA très haute pureté



Des raccords évasés à filetage fin en PFA très haute pureté Swagelok de diamètre 1/4 à 1 po sont disponibles pour une utilisation avec des tubes en PFA. Pour plus d'informations sur ces raccords, consultez le catalogue Swagelok *Raccords pour tubes évasés à filetage fin en PFA très haute pureté*, MS-02-195.